



MASTER TL-D Xtreme Secura

MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 1SL/25

Esta lâmpada TL-D Xtreme possui um revestimento de protecção que mantém o vidro e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra accidental. A lâmpada é facilmente identificável através de um anel azul numa extremidade. As áreas de aplicação são todos os locais onde os fragmentos de vidro podem perturbar as operações e podem ter impacto na segurança dos produtos e das pessoas, como, por exemplo, na indústria alimentar e de bebidas. A lâmpada possui um revestimento de Teflon. Em conformidade com as regras HACCP.

Avisos e Segurança

- Para alcançar as durações anunciadas para operação a 100%, não deve ser aplicada regulação inferior a 30%
- Quando for utilizado com controlo eletromagnético, recomenda-se vivamente que aplique apenas os arrancadores S10 ou S10E da Philips (para os tipos S2 ou S2E de 18 W) para alcançar as durações anunciadas e para instalar novos arrancadores aquando da reinstalação de lâmpadas.
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	47.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	3.250 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K


Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	90 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	36,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,430 A

MASTER TL-D Xtreme Secura

Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T8 [26 mm (T8)]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	42 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25


Nome do produto completo	MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 1SL/25
Código do produto completo	871150088979940
Código de encomenda	88979940
N.º material (12NC)	927982784074
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500889799
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500889805

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtreme Secura

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

