



MASTER TL-D Xtreme Secura

MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 1SL/25

Denna TL-D Xtreme-ljuskälla har en skyddsbeläggning som håller samman glas- och lampkomponenter om ljuskällan skulle gå sönder, och känns lätt igen på en blå ring i ena änden. Användningsområden inkluderar alla platser där glassplitter kan störa verksamheten och kan påverka produkt- och personsäkerhet, t ex inom livsmedelsindustrin. Ljuskällan har Teflon-beläggning och uppfyller normerna enligt HACCP.

Varning och Säkerhet

- För att livslängden ska bli den angivna vid 100 % drift, ska inte dimring under 30 % tillämpas
- Vid användning på elektromagnetiskt driftdon är rekommendationen att endast använda Philips S10- eller S10E-tändare (för 18 W typerna S2 eller S2E) för att angiven livslängd ska uppnås, och att installera nya tändare vid lampbyte.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- I syfte att skydda beläggningen rekommenderar vi starkt att byta ut Secura-lampor innan eller vid den tidpunkt då den angivna lampans livslängd har uppnåtts (50 % fel vid driftcykel på 3 timmar).

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	47 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	3 250 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W
Färgåtergivningsindex	>80
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	36,0 W
Lampström (nom)	0,430 A


MASTER TL-D Xtreme Secura

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8 [26 mm (T8)]
Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	42 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25


Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 1SL/25
Full EOC	871150088979940
Beställningsnummer	88979940
Materialnummer (12NC)	927982784074
Lokal kod	8343828
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500889799
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC – Hölje	8711500889805

Måttskiss

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtreme Secura

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 36W/840 SLV/25

