



MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 58W/830 1SL/25

Deze MASTER TL-D Xtreme-lamp biedt een uiterst lange levensduur. Dit resulteert in extra lage lampkosten gedurende de levensduur. Hij is daardoor geschikt voor plaatsen waar lampvervanging duur is door hoge plafonds of verstoring van bedrijfsprocessen, en in toepassingen met lange brandcycli, zoals tunnels, booreilanden en productielijnen. Hij kan werken op bestaande VSA's of speciale HF Xtreme-VSA's.

Waarschuwingen en veiligheid

- Om de levensduur te realiseren die is gepubliceerd voor werking op 100%, mag niet lager gedimd worden dan 30%
- Om de gepubliceerde levensduur te realiseren, wordt bij gebruik op een elektromagnetisch VSA sterk aanbevolen alleen Philips S10 of S10E starters toe te passen (voor 18 W-types S2 of S2E) en bij lampvervanging nieuwe starters te installeren.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	47.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	5.100 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	88 lm/W


Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	58,9 W
Lampstroom (nom.)	0,665 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]

MASTER TL-D Xtreme


Keurmerken en classificaties			
Energie-efficiëntielabel	G	Full EOC	871150055882440
Kwikinhoud (Hg) (max.)	3 mg	Bestelcode	55882440
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg	Materiaalnr. (12NC)	927983383014
Energieverbruik kWh/1.000 uur	59 kWh	Lokale code	TLDXTREME58W830
EPREL-registratienummer	423632	Numerator - Aantal per pak	1
Productgegevens		EAN/UPC - product/behuizing	8711500558824
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Xtreme 58W/830 SLV	Numerator - Dozen per buitendoos	25
Volledige productnaam	MASTER TL-D Xtreme 58W/830 1SL/25	EAN/UPC - Case	8711500558855

Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 58W/830 SLV	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm




Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 58W/830 SLV


MASTER TL-D Xtreme

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/830 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/830 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/830 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/830 SLV

