



MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25

Denne MASTER TL-D Xtreme lyskilde har en exceptionel levetid, hvilket minimerer vedligeholdelsesomkostningerne i lyskildens levetid. Den er derfor egnet til steder, hvor udskiftning af lyskilder har store omkostninger takket være højt til loftet eller forstyrrelser af arbejdet samt i applikationer med lange brændecykler, f.eks. i tunneler, på boreplatforme og på fabrikker. Den kan bruges på en eksisterende forkobling eller en dedikeret HF Xtreme forkobling.

Advarsler og sikkerhed

- For at opnå den angivne levetid ved 100 % drift må der ikke anvendes dæmpning under 30 %
- Ved brug på en elektromagnetisk forkobling anbefales det kraftigt kun at anvende Philips S10 eller S10E tændere (til 18W type S2 eller S2E) for at opnå den anførte levetid og at installere nye tændere ved udskiftning af lyskilden.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	82	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
Levetid til 50 % fejl (nom.)	47.000 t		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Strømforsbrug	58,9 W
Lysstrøm	5.100 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,665 A
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)		
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38	Dæmpbar	Ja
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K		
Lyseffekt (nominel) (nom.)	88 lm/W	Mekanik og armaturhus	
		Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]

MASTER TL-D Xtreme

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	59 kWh
EPREL-registreringsnummer	423633
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV
Det fulde produktnavn	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150055886240


Beskrivelse af lokal kode	2051124742
Ordrekode	55886240
Materialenr. (12NC)	927983384014
Lokal ordrekode	2051124742
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500558862
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500558879

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV

MASTER TL-D Xtreme

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV

