



MASTER TL-D Xtreme



MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25

Lyskilden MASTER TL-D Xtreme har ekstremt lang levetid. Dette gir ekstra lave driftskostnader over hele levetiden. Den er derfor godt egnet på steder der det er dyrt å skifte lyskilder på grunn av stor takhøyde eller driftsavbrudd, og i installasjoner med lange brennsykluser, som i tunneler, på oljerigger og i industriproduksjon. Den kan brukes på eksisterende forkoblinger eller egne HF Xtreme-forkoblinger.

Warnings and safety

- For å oppnå de oppgitte levetidene for 100 % drift må du ikke dimme under 30 %
- Når de brukes på elektromagnetiske forkoblinger, anbefales det sterkt å bruke bare Philips S10- eller S10E-startere (for 18 W-typene S2 eller S2E) for å oppnå de oppgitte levetidene, og sette inn nye startere når lyskilden skiftes.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	82	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	47 000 time(r)	Effektforbruk	58,9 W
Teknisk belysning		lyskildestrøm (nom.)	0,665 A
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Kontroller og dimming	
Lysytelse	5 100 lm	Kan dimmes	Ja
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Mekanikk og innfatning	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,38	Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,38		
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	88 lm/W		

MASTER TL-D Xtreme

Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	3 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	59 kWh
EPREL-registreringsnummer	423633
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV
Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150055886240


Lokal kodebeskrivelse	3821345
Bestillingskode	55886240
Materialenr. (12NC)	927983384014
Lokal bestillingskode	3821345
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500558862
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500558879

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV

