



# MASTER TL-D Xtra

## MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25

Deze TL-D Xtra-lamp biedt een langere levensduur en garandeert minder vroegtijdige uitval. Dit resulteert in lage onderhoudskosten en bespaart op den duur individuele vervanging. De lamp is daardoor geschikt voor plaatsen waar lampvervanging duur is door hoge plafonds of verstoring van bedrijfsprocessen. Deze lamp kan werken op bestaande VSA's of speciale HF Xtreme-VSA's.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Om de levensduur te realiseren die is gepubliceerd is voor werking op 100%, mag de lamp niet lager gedimd worden dan 30%.
- Om de gepubliceerde levensduur te realiseren, wordt bij gebruik op een elektromagnetisch VSA sterk aanbevolen alleen Philips S10 of S10E starters toe te passen (voor 18 W-types S2 of S2E) en bij lampvervanging nieuwe starters te installeren.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens


| Algemene informatie                  |                                 | Lampstroom (nom.)                     |  |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Lampvoet                             | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | 0,665 A                               |  |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)     | 36.000 hr                       |                                       |  |
| Gegevens lichttechniek               |                                 | Dimbaarheid en regelsystemen          |  |
| Kleurcode                            | 830 [CCT of 3000K]              | Dimbaar                               |  |
| Lichtstroom                          | 5.200 lm                        | Ja                                    |  |
| Kleuraanduiding                      | Warmwit (WW)                    |                                       |  |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K                          | Eigenschappen behuizing en afmetingen |  |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 91 lm/W                         | Lampvorm                              |  |
| Kleurweergave-index (CRI)            | >80                             | T8 [26 mm (T8)]                       |  |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens    |                                 | Keurmerken en classificaties          |  |
| Energieverbruik                      | 58,5 W                          | Kwikhoud (Hg) (nom.)                  |  |
|                                      |                                 | 3,0 mg                                |  |
|                                      |                                 | Energieverbruik kWh/1.000 uur         |  |
|                                      |                                 | 68 kWh                                |  |
|                                      |                                 | Productgegevens                       |  |
|                                      |                                 | Productnaam voor bestelling           |  |
|                                      |                                 | MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25       |  |

# MASTER TL-D Xtra

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Volledige productnaam      | MASTER TL-D Xtra 58W/830 1SL/25 |
| Full EOC                   | 871150055888640                 |
| Bestelcode                 | 55888640                        |
| Materiaalnr. (12NC)        | 927983483014                    |
| Numerator - Aantal per pak | 1                               |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500558886 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25            |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500558893 |

## Maatschets




| Product                         | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25 | 28 mm   | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25

## Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/830 SLV/25

