



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25

Tyto zářivky TL-D Xtra nabízejí dlouhou životnost a zaručují menší výskyt předčasně vyhořelých zářivek. Výsledkem jsou nízké náklady na údržbu a úspora nákladů za drahé jednotlivé výměny. Vhodným využitím jsou místa s vysokými náklady na výměnu zářivek např. místa s vysokými stropy či těžko dostupná místa. Zářivky lze provozovat s existujícími předřadníky nebo speciálními předřadníky HF Xtreme.

Varování a bezpečnost

- Abyste dosáhli životnosti uváděné pro 100% světelný tok, nepoužívejte stmívání pod 30 %.
- Chcete-li dosáhnout uváděné životnosti, při používání s elektromagnetickými předřadníky důrazně doporučujeme používat pouze zapalovače Philips S10 nebo S10E (pro typy S2 nebo S2E 18W žárovek) a po výměně žárovky nainstalovat nové předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Proud zdroje (jmen.)	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,665 A	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	36 000 h	Řízení a stmívání	
Světelně technické		Stmívatelné	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Ano	
Světelný tok	5 200 lm	Mechanické a materiály	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Tvar žárovky	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	T8 [26 mm (T8)]	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	91 lm/W	Certifikace a použití	
Index podání barev (CRI)	>80	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	
Provozní a elektrické		3,0 mg	
Spotřeba energie	58,5 W	Spotřeba energie kWh/1000 h	
		68 kWh	
		Označení a balení	
		Objednávací název produktu	
		MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25	

MASTER TL-D Xtra

Celý název výrobku	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150055890940
Objednací kód	55890940
Číslo materiálu (12NC)	927983484014
Místní kód	TLDXTRA5884
Číslování SAP – počet v balení	1


EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500558909
Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500558916

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

