



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25

Denne TL-D Xtra-lyskilden gir lengre levetid og garanterer færre tidlige feil. Dette gir lave vedlikeholdskostnader og reduserer behovet for dyre enkeltutskiftninger. Den er derfor godt egnet på steder der det er dyrt å skifte lyskilder på grunn av stor takhøyde eller driftsavbrudd. Denne lyskilden kan brukes på eksisterende forkoblinger eller egne HF Xtreme-forkoblinger.

Warnings and safety

- For å oppnå de oppgitte levetidene for 100 % drift må du ikke dimme under 30 %
- Når de brukes på elektromagnetiske forkoblinger, anbefales det sterkt å bruke bare Philips S10- eller S10E-startere (for 18 W-typene S2 eller S2E) for å oppnå de oppgitte levetidene, og sette inn nye startere når lyskilden skiftes.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		lyskildestrøm (nom.)	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	0,665 A	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	36 000 time(r)	Kontroller og dimming	
Teknisk belysning		Kan dimmes	Ja
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Mekanikk og innfatning	
Lysytelse	5 200 lm	Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Godkjenning og bruksområde	
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	91 lm/W	Energiforbruk kWh/1000 t	68 kWh
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80	Produktdata	
Drift og elektronikk		Produktnavn for bestilling	MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25
Effektforbruk	58,5 W		

MASTER TL-D Xtra

Fullstendig produktnavn	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150055890940
Bestillingskode	55890940
Materialenr. (12NC)	927983484014
Lokal bestillingskode	3821355
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500558909
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500558916

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

