



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25

Esta lâmpada TL-D Xtra oferece uma duração mais longa e garante menos falhas precoces. Isto resulta em custos de manutenção baixos e permite poupar em substituições pontuais dispendiosas. Consequentemente, é adequada para locais onde a substituição de lâmpadas é dispendiosa devido à altura dos tectos ou à interrupção das operações. Esta lâmpada pode ser utilizada com equipamento de controlo existente ou com controlo HF Xtreme dedicado.

Avisos e Segurança

- Para alcançar as durações anunciadas para operação a 100%, não deve ser aplicada regulação inferior a 30%
- Quando for utilizado com controlo eletromagnético, recomenda-se vivamente que aplique apenas os arrancadores S10 ou S10E da Philips (para os tipos S2 ou S2E de 18 W) para alcançar as durações anunciadas e para instalar novos arrancadores aquando da reinstalação de lâmpadas.
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Consumo de Energia	58,5 W
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	36.000 h	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,665 A
Caraterísticas técnicas da luz		Controlos e regulação	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Regulável	Sim
Fluxo Luminoso	5.200 lm	Características mecânicas e compartimento	
Designação da cor	Branco frio (CW)	Formato da lâmpada	T8 [26 mm (T8)]
Temperatura de cor correlacionada	4000 K	Aprovação e aplicação	
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	91 lm/W	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg
Color rendering index (CRI)	>80		

MASTER TL-D Xtra

Consumo de energia kWh/1000 h	68 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25
Nome do produto completo	MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25
Código do produto completo	871150055890940
Código de encomenda	55890940


N.º material (12NC)	927983484014
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500558909
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
EAN/UPC – Caso	8711500558916

Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25

