



MASTER TL-D Xtra Polar

MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 1SL

MASTER TL-D Xtra Polar lyskilden har højest lysudbytte ved lave temperaturer på grund af isoleringen i form af en TL-D (T8) lyskilde inde i et T10 eller T12 rør. Den kan bruges i eksisterende armaturer til T8 lyskilder og er velegnet i alle kolde omgivelser, hvor lyskildeudskiftning har store omkostninger og er komplekse at udføre.

Advarsler og sikkerhed

- For at opnå den angivne levetid ved 100 % drift må der ikke anvendes dæmpning under 30 %
- Ved brug på en elektromagnetisk forkobling anbefales det kraftigt kun at anvende Philips S10 eller S10E tændere (til 18W type S2 eller S2E) for at opnå den anførte levetid og at installere nye tændere ved udskiftning af lyskilden.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	36.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	4.750 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	83 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	85


Drift og el	
Strømforbrug	58 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,715 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T12 [38 mm (T12)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg

MASTER TL-D Xtra Polar

Energiforbrug kWh/1000 t.	66 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV
Det fulde produkt navn	MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 1SL
Full EOC	871150089329125
Ordrekode	89329125


Materialenr. (12NC)	927983684075
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500893291
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500893307

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV	40,5 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV


MASTER TL-D Xtra Polar

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV

