

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Xtra Polar

MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 1SL

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D Xtra Polar προσφέρει τη μέγιστη φωτεινή ροή σε χαμηλότερες θερμοκρασίες λόγω της μόνωσης που δημιουργείται τοποθετώντας ένα λαμπτήρα TL-D (T8) εντός ενός σωλήνα T12. Ο λαμπτήρας είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για όλες τις εφαρμογές σε ψυχρά περιβάλλοντα, όπου η αντικατάσταση έχει υψηλό κόστος και είναι περίπλοκη.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Για επίτευξη της διάρκειας ζωής που προδιαγράφεται για λειτουργία 100%, μη ρυθμίζεται την ένταση κάτω από 30%
- Για χρήση με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο εκκινητές Philips S10 ή S10E (για τύπους 18WS2 ή S2E) για να επιτευχθεί η διάρκεια ζωής που προδιαγράφεται, καθώς και να τοποθετείτε νέους εκκινητές όταν αλλάζετε λαμπτήρες.
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	36.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	4.750 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	83 lm/W

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	85
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	58 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,715 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T12 [38 mm (T12)]

MASTER TL-D Xtra Polar

Έγκριση και Εφαρμογή


Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	3,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	66 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγίας προϊόντος	MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 1SL
Full EOC	871150089329125


Κωδικός παραγωγίας	89329125
Αρ. υλικού (12NC)	927983684075
Τοπικός κωδικός	TLD58W/84XTRA-P
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500893291
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500893307

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV	40,5 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV


MASTER TL-D Xtra Polar

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV

