



MASTER TL-D Xtra Polar

MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 1SL

A lâmpada MASTER TL-D Xtra Polar oferece a emissão de luz mais elevada a baixas temperaturas devido ao isolamento criado através da colocação de uma lâmpada TL-D (T8) num tubo T10 ou T12. Pode ser utilizada em luminárias existentes para lâmpadas T8 e é adequada para todas as aplicações em que a reinstalação de lâmpadas é dispendiosa e complexa.

Avisos e Segurança

- Para alcançar as durações anunciadas para operação a 100%, não deve ser aplicada regulação inferior a 30%
- Quando for utilizado com controlo eletromagnético, recomenda-se vivamente que aplique apenas os arrancadores S10 ou S10E da Philips (para os tipos S2 ou S2E de 18 W) para alcançar as durações anunciadas e para instalar novos arrancadores aquando da reinstalação de lâmpadas.
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	36.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	4.750 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	83 lm/W


Color rendering index (CRI)	85
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	58 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,715 A
Controlos e regulação	
Regulável	Sim

MASTER TL-D Xtra Polar

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T12 [38 mm (T12)]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	66 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV


Nome do produto completo	MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 1SL
Código do produto completo	871150089329125
Código de encomenda	89329125
N.º material (12NC)	927983684075
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500893291
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8711500893307

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV	40,5 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV

MASTER TL-D Xtra Polar

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra Polar 58W/840 T12 SLV

