




MASTER TL-D Xtreme Secura

MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 1SL/25

MASTER TL-D Xtreme Secura mit 26 mm Röhrendurchmesser besitzt einen Splitterschutz, der das Glas und andere Lampenteile im Falle eines Lampenbruchs zusammenhält. Sie zeichnet sich aus durch eine besonders lange Lebensdauer. Die Lampe ist einfach an dem blauen Ring an einem Ende der Röhre zu erkennen. Sie ist konform mit HACCP Regulierungen und vereinfacht die Zertifizierung.

Hinweise

- Um die Lebensdauer zu erreichen, die für 100% Betrieb angegeben ist, sollte die Helligkeit nicht unter 30% gedimmt werden.
- Bei Verwendung mit elektromagnetischem Vorschaltgerät wird dringend empfohlen, nur Philips S10 oder S10E Starter (für 18W Typen S2 oder S2E) zu benutzen, um die angegebene Lebensdauer zu erreichen, wobei die neuen Starter beim Lampenwechsel zu installieren sind.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschleißbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)		>80
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Betrieb und Elektrik		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	47.000 Stunde(n)	Energieverbrauch	58,5 W	
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0,665 A	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Lichtregelung und Dimmen		
Lichtstrom	5.000 lm	Dimmbar	Ja	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)			
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K			
Nennlichtausbeute (nom.)	86 lm/W			

MASTER TL-D Xtreme Secura

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	68 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 1SL/25


Gesamt-Produktcode	871150088987440
Bestellcode	88987440
Material-Nr. (12NC)	927983784074
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500889874
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500889881

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtreme Secura

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

