



MASTER TL-D Xtreme Secura

MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 1SL/25

Αυτός ο λαμπτήρας TL-D Xtreme έχει μια προστατευτική επίστρωση που διατηρεί σε συνοχή τα θραύσματα γυαλιού και τα εξαρτήματα του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του. Ο λαμπτήρας αναγνωρίζεται εύκολα από τον μπλε δακτύλιο στο ένα άκρο. Έχει εφαρμογή σε όλα τα σημεία στα οποία τα τυχόν θραύσματα γυαλιού μπορούν να προκαλέσουν όχληση στη λειτουργία και να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια προϊόντων και ανθρώπων, π.χ. στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Ο λαμπτήρας έχει μια επίστρωση Teflon. Είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς HACCP.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Για επίτευξη της διάρκειας ζωής που προδιαγράφεται για λειτουργία 100%, μη ρυθμίζεται την ένταση κάτω από 30%
- Για χρήση με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο εκκινητές Philips S10 ή S10E (για τύπους 18WS2 ή S2E) για να επιτευχθεί η διάρκεια ζωής που προδιαγράφεται, καθώς και να τοποθετείτε νέους εκκινητές όταν αλλάζετε λαμπτήρες.
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	86 lm/W
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	47.000 h		>80
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]	Κατανάλωση ενέργειας	58,5 W
Φωτεινή ροή	5.000 lm	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,665 A
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K	Με ρύθμιση έντασης	Ναι

MASTER TL-D Xtreme Secura

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm (T8)]
----------------	-----------------

Έγκριση και Εφαρμογή


Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	3,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	68 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγής προϊόντος	MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 1SL/25


Full EOC	871150088987440
Κωδικός παραγγελίας	88987440
Αρ. υλικού (12NC)	927983784074
Τοπικός κωδικός	TLD58SEC/84XX
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500889874
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500889881

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25



MASTER TL-D Xtreme Secura

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

