



MASTER TL-D Xtreme Secura

MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 1SL/25

Światłówka TL-D Xtreme została wyposażona w ochronną powłokę, która zapobiega rozpryskowi szkła i elementów lampy w razie jej przypadkowego zbitcia. Niebieski pierścień na jednym z końców znakomicie ułatwia identyfikację lampy. Lampę przeznaczono do miejsc, w których odłamki szkła mogłyby zakłócić proces produkcji oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i produktów. Przykładem jest przemysł spożywczy. W konstrukcji zastosowano powłokę z teflonu. Lampa spełnia wymagania przepisów HACCP.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Aby uzyskać 100% deklarowanej trwałości, nie należy przyciemniać lampy poniżej 30%
- W przypadku korzystania ze statecznika elektromagnetycznego w celu uzyskania deklarowanej trwałości zdecydowanie zalecamy stosowanie zapłonników Philips S10 lub S10E (w przypadku typów 18W S2 lub S2E) oraz instalację nowych zapłonników przy wymianie lamp.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.
- Aby zapewnić trwałość powłoki, zaleca się wymianę lamp Secura w momencie upływu deklarowanego okresu eksploatacji (do 50% uszkodzeń przy 3-godzinny cykl załączania) lub wcześniej.

Dane produktu


Informacje ogólne		Oznaczenie koloru	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Chłodny biały (CW)	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	47 000 h	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Dane techniczne oświetlenia		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	86 lm/W
		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Strumień Świetlny	5 000 lm	Zużycie energii	58,5 W

MASTER TL-D Xtreme Secura

Lamp Current (Nom)	0,665 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	68 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25


Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150088987440
Kod zamówienia	88987440
Materiał Nr (12NC)	927983784074
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500889874
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500889881

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25


MASTER TL-D Xtreme Secura

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

