



# MASTER TL-D Xtreme Secura

## MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 1SL/25

Această lampă TL-D Xtreme are un strat de protecție care reține sticla și componentele lămpii în caz de spargere accidentală. Lampa este ușor de identificat după inelul albastru de la unul dintre capete. Zonele de aplicație sunt toate locurile în care cioburile de sticlă pot împiedica operațiile și pot avea un impact asupra siguranței produselor și a oamenilor, de exemplu în industria alimentară și a băuturilor. Lampa are un înveliș Teflon. Aceasta respectă reglementările HACCP.

### Warnings and safety

- Pentru obținerea duratelor de viață anunțate pentru funcționarea la 100 %, nu reduceți intensitatea luminoasă sub 30 %
- La utilizarea pe echipamente electromagnetice, pentru obținerea duratelor de viață anunțate se recomandă insistent să utilizați doar startere Philips S10 sau S10E (pentru tipurile S2 sau S2E de 18 W) și să instalați startere noi în caz de schimbare a lămpilor.
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date


|                                            |                                 |                                                              |         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Informații generale</b>                 |                                 | <b>Indice de redare a culorilor (IRC)</b>                    |         |
| Baza elementului de fixare                 | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | >80                                                          |         |
| Durată de viață până la eșec de 50% (nom.) | 47.000 ore                      | <b>Funcționare și sistem electric</b>                        |         |
| <b>Date tehnice lumină</b>                 |                                 | Consum de curent                                             | 58,5 W  |
| Cod culoare                                | 840 [CCT of 4000K]              | Curent lampă (nom.)                                          | 0,665 A |
| Flux luminos                               | 5.000 lm                        | <b>Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase</b> |         |
| Denumirea culorii                          | Alb rece (CW)                   | Cu reglarea intensității luminoase                           | Da      |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)     | 4000 K                          |                                                              |         |
| Randament luminos (nominal) (nom.)         | 86 lm/W                         |                                                              |         |

MASTER TL-D Xtreme Secura

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Sistem mecanic și carcasă      |                                             |
| Formă bec                      | T8 [26 mm (T8)]                             |
| Aprobare și aplicație          |                                             |
| Conținut de mercur (Hg) (nom.) | 3,0 mg                                      |
| Consum de energie kWh/1000 h   | 68 kWh                                      |
| Date despre produs             |                                             |
| Nume comandă produs            | MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840<br>SLV/25 |
| Numele complet al produsului   | MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840<br>1SL/25 |


|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                             | 871150088987440 |
| Cod de comandă                       | 88987440        |
| Număr material (12NC)                | 927983784074    |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1               |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8711500889874   |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 25              |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8711500889881   |

Cote



| Product                                     | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|---------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Xtreme<br>Secura 58W/840 SLV/25 | 28 mm   | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

# MASTER TL-D Xtreme Secura

## Durață de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme Secura 58W/840 SLV/25

