



MASTER TL-D Xtra Secura

MASTER TL-D Xtra Secura 58W/840 1SL/25

Ta świetlówka TL-D Xtra została wyposażona w ochronną powłokę, która zapobiega rozpryskowi szkła i elementów lampy w razie przypadkowego zbitcia. Niebieski pierścień na jednym z końców znakomicie ułatwia identyfikację lampy. Lampę przeznaczono do miejsc, w których odłamki szkła mogłyby zakłócić proces produkcji oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i produktów. Przykładem jest przemysł spożywczy. W konstrukcji zastosowano powłokę z teflonu. Lampa spełnia wymagania przepisów HACCP.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Aby uzyskać deklarowaną żywotność, nie należy przyciemniać poniżej 30%
- W przypadku korzystania z osprzętu elektromagnetycznego w celu uzyskania deklarowanej żywotności zdecydowanie zalecamy stosowanie starterów Philips S10 lub S10E (w przypadku typów 18W S2 lub S2E) oraz instalację nowych starterów przy wymianie żarówek.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	36 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	5 100 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	87 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	58,5 W
Lamp Current (Nom)	0,665 A

MASTER TL-D Xtra Secura

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Tak

Mechanika i korpus

Kształt bańki T8 [26 mm (T8)]

Certyfikaty i zastosowania

Zawartość rtęci (Hg) (Nom) 3,0 mg


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 68 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER TL-D Xtra Secura 58W/840 SLV/25


Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Xtra Secura 58W/840 1SL/25
Full EOC	871150088991140
Kod zamówienia	88991140
Materiał Nr (12NC)	927983884074
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500889911
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500889928

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra Secura 58W/840 SLV/25	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra Secura 58W/840 SLV/25


MASTER TL-D Xtra Secura

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra Secura 58W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra Secura 58W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra Secura 58W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra Secura 58W/840 SLV/25

