



MASTER TL5 High Efficiency Eco



MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40

Med denne svært effektive TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) sparer du utrolige mengder energi gjennom bare å skifte ut hver lyskilde individuelt. TL5 HE Eco-lyskilden gir svært godt vedlikehold av lumen og utmerket fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Warnings and safety

- Redusert energiforbruk oppnås bare med strømkontrollerte forkoblinger.
- Lampene fungerer utmerket med effektkontrollerte forkoblinger, men i det tilfellet kan lyseffekten være opptil 10 % høyere.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Funksjoner	na [Not Applicable]
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	1150 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	92 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	12,5 W
lyskildestrom (nom.)	0,170 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5

MASTER TL5 High Efficiency Eco


Godkjenning og bruksområde		Lokal kodebeskrivelse	
Energieffektivitetsklasse	F		3816680
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg	Bestillingskode	927989883031
Energiforbruk kWh/1000 t	13 kWh	Materialenr. (12NC)	927989883031
EPREL-registreringsnummer	423462	Lokal bestillingskode	3816680
		SAP-teller – antall per pakke	1
		EAN/UPC – produkt/boks	8711500881281
		SAP-teller – pakker per utvendige	40
		EAN/UPC – boks	8727900880816
Produktdata			
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40		
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40		
Full EOC	872790088081600		

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 UNP/40

