



MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40

Med denne svært effektive TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) sparer du utrolige mengder energi gjennom bare å skifte ut hver lyskilde individuelt. TL5 HE Eco-lyskilden gir svært godt vedlikehold av lumen og utmerket fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Warnings and safety

- Redusert energiforbruk oppnås bare med strømkontrollerte forkoblinger.
- Lampene fungerer utmerket med effektkontrollerte forkoblinger, men i det tilfellet kan lyseffekten være opptil 10 % høyere.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

| Generell informasjon | |
|----------------------------------|---------------------|
| Sokkelbase | G5 [G5] |
| Funksjoner | na [Not Applicable] |
| Teknisk belysning | |
| Fargekode | 830 [CCT of 3000K] |
| Lysytelse | 1 350 lm |
| Fargebetegnelse | Varmhvit (WW) |
| Korreleret fargetemperatur (nom) | 3000 K |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom) | 92 lm/W |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | 82 |


| Drift og elektronikk | |
|------------------------------------|-----------------|
| Effektforbruk | 12,5 W |
| Lyskildestrom (nom.) | 0,170 A |
| Kontroller og dimming | |
| Kan dimmes | Ja |
| Mekanikk og innfatning | |
| Lyspæreform | T5 [16 mm (T5)] |
| Godkjenning og bruksområde | |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 1,2 mg |

MASTER TL5 High Efficiency Eco

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Energiforbruk kWh/1000 t | 14 kWh |
| Produktdata | |
| Produkt navn for bestilling | MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40 |
| Fullstendig produkt navn | MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40 |
| Full EOC | 872790090800801 |
| Lokal kodebeskrivelse | 3816644 |
| Bestillingskode | 90800801 |


| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Materialenr. (12NC) | 927989883033 |
| Lokal bestillingskode | 3816644 |
| SAP-teller – antall per pakke | 1 |
| EAN/UPC – produkt/boks | 8727900908008 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 40 |
| EAN/UPC – boks | 8718291224648 |

Målskisse



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40 | 17 mm | 549,0 mm | 556,1 mm | 553,7 mm | 563,2 mm |



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/830 1SL/40

