



MASTER TL5 HO Eco

MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

Cette lampe TL5 extrêmement efficace (diamètre de tube de 16 mm) permet des économies d'énergie considérables grâce au remplacement individuel des lampes. La lampe TL5 HO Eco est optimisée pour les installations exigeant un flux lumineux élevé et offre un maintien du flux lumineux et un rendu des couleurs excellents. Les domaines d'application vont des bureaux aux locaux industriels, en passant par les écoles et les commerces de détail.

Mises en garde et sécurité

- Une réduction de la consommation d'énergie est uniquement possible avec un ballast à régulation de courant.
- Les lampes fonctionnent parfaitement avec un ballast à régulation de puissance, mais elles produisent aussi un flux lumineux pouvant être jusqu'à 10 % plus élevé.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G5 [G5]	Consommation électrique	19,5 W
Caractéristiques	na [Not Applicable]	Courant lampe (nom.)	0,300 A
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	1.950 lm	Mécanique et boîtier	
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)	Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Approbation et application	
Efficacité lumineuse (nominale)	85 lm/W	Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Indice de rendu de couleur (IRC)	82		

MASTER TL5 HO Eco

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	22 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40
Nom de produit complet	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40
Code EOC	872790088084700
Code de commande	8711500881304
Code 12NC	927989983031


Code de commande local	TL5ECO20W830
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500881304
Conditionnement par carton	40
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900880847

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40


MASTER TL5 HO Eco

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

