



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

Questa lampada TL5 estremamente efficiente (diametro tubo 16 mm) consente di risparmiare una quantità significativa di energia tramite la semplice sostituzione lampada con lampada. La lampada TL5 HO Eco è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Warnings and safety

- La riduzione del consumo energetico si ottiene solo con l'alimentatore controllato in corrente.
- Le lampade funzionano perfettamente con gli alimentatori controllati in potenza, ma in questo caso l'emissione luminosa può essere fino al 10% più elevata.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Indice di resa cromatica (CRI)	
Attacco	G5 [G5]		82
Caratteristiche	na [Not Applicable]	Funzionamento e parte elettrica	
		Consumo energetico	19,5 W
		Corrente lampada (Nom)	0,300 A
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e dimmerazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Dimmerabile	Sì
Flusso luminoso	1.950 lm		
Designazione colore	Bianco caldo (WW)		
Temperatura del colore correlata	3000 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	85 lm/W		

MASTER TL5 High Output Eco

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	22 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40
Full EOC	872790088084700


Codice d'ordine	88084700
Codice materiale (12NC)	927989983031
Codice locale	TL52083HOECO
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500881304
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8727900880847

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Output Eco

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 UNP/40

