



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 1SL/40

Med denne svært effektive TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) sparer du utrolige mengder energi gjennom bare å skifte ut hver lyskilde individuelt. Den svært effektive TL5 HO Eco-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Warnings and safety

- Redusert energiforbruk oppnås bare med strømkontrollerte forkoblinger.
- Lampene fungerer utmerket med effektkontrollerte forkoblinger, men i det tilfellet kan lyseffekten være opptil 10 % høyere.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


| Generell informasjon | | Drift og elektronikk | |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| Sokkelbase | G5 [G5] | Effektforbruk | 19,5 W |
| Funksjoner | na [Not Applicable] | lyskildestrom (nom.) | 0,300 A |
| Teknisk belysning | | Kontroller og dimming | |
| Fargekode | 830 [CCT of 3000K] | Kan dimmes | Ja |
| Lysytelse | 1 950 lm | Mekanikk og innfatning | |
| Fargebetegnelse | Varmhvit (WW) | Lyspæreform | T5 [16 mm (T5)] |
| Korrelet fargetemperatur (nom) | 3000 K | Godkjenning og bruksområde | |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom) | 85 lm/W | Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 1,2 mg |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | 82 | | |

MASTER TL5 High Output Eco

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Energiforbruk kWh/1000 t | 22 kWh |
| Produktdata | |
| Produktavn for bestilling | MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 1SL/40 |
| Fullstendig produktnavn | MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 1SL/40 |
| Full EOC | 872790090810701 |
| Bestillingskode | 90810701 |
| Materialenr. (12NC) | 927989983033 |


| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Lokal bestillingskode | 3816692 |
| SAP-teller – antall per pakke | 1 |
| EAN/UPC – produkt/boks | 8727900908107 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 40 |
| EAN/UPC – boks | 8718291224679 |

Målskisse



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 1SL/40 | 17 mm | 549,0 mm | 556,1 mm | 553,7 mm | 563,2 mm |



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 1SL/40


MASTER TL5 High Output Eco

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 1SL/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 1SL/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/830 1SL/40

