



# MASTER TL5 High Output Eco



## MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40

Med denne svært effektive TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) sparer du utrolige mengder energi gjennom bare å skifte ut hver lyskilde individuelt. Den svært effektive TL5 HO Eco-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

### Warnings and safety

- Redusert energiforbruk oppnås bare med strømkontrollerte forkoblinger.
- Lampene fungerer utmerket med effektkontrollerte forkoblinger, men i det tilfellet kan lyseffekten være opptil 10 % høyere.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata


| Generell informasjon            |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Sokkelbase                      | G5 [G5]             |
| Funksjoner                      | na [Not Applicable] |
| Referanse for fluksmåling       | Sphere              |
| Teknisk belysning               |                     |
| Fargekode                       | 840 [CCT of 4000K]  |
| Lysytelse                       | 1 650 lm            |
| Fargebetegnelse                 | Kaldhvit (CW)       |
| Kromatisk koordinat X (nom)     | 0,38                |
| Kromatisk koordinat Y (nom)     | 0,38                |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 4000 K              |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 85 lm/W             |

| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80              |
|-------------------------------|-----------------|
| Drift og elektronikk          |                 |
| Effektforbruk                 | 19,3 W          |
| lyskildestrøm (nom.)          | 0,300 A         |
| Kontroller og dimming         |                 |
| Kan dimmes                    | Ja              |
| Mekanikk og innfatning        |                 |
| Lyspæreform                   | T5 [16 mm (T5)] |


# MASTER TL5 High Output Eco

| Godkjenning og bruksområde         |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Energieffektivitetsklasse          | G                                   |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 1,2 mg                              |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 20 kWh                              |
| EPREL-registreringsnummer          | 423466                              |
| Produktdata                        |                                     |
| Produktnavn for bestilling         | MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40 |
| Fullstendig produktnavn            | MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40 |
| Full EOC                           | 872790088086100                     |

## Målskisse



## Fotometriske data





Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Lokal kodebeskrivelse             | 3816683       |
| Bestillingskode                   | 88086100      |
| Materialenr. (12NC)               | 927989984031  |
| Lokal bestillingskode             | 3816683       |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1             |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500881311 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 40            |
| EAN/UPC – boks                    | 8727900880861 |


# MASTER TL5 High Output Eco

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40

