



# MASTER TL5 HO Eco



## MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40

Den här extremt effektiva TL5-lampan (rördiameter 16 mm) ger avsevärda energibesparingar genom att man helt enkelt byter ut lamporna. TL5 HO Eco-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och butiksmiljöer.

### Varning och Säkerhet

- Minskad energiförbrukning kan bara uppnås med strömstyrda driftdon.
- Lamporna fungerar utmärkt med effektstyrda driftdon, men ljusutbytet kan bli upp till 10 % högre.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Egenskaper	na [Not Applicable]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	1 650 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	85 lm/W
Färgåtergivningsindex	80

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	19,3 W
Lampström (nom)	0,300 A

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]


Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	20 kWh

# MASTER TL5 HO Eco

EPREL-registreringsnummer	423466
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40
Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40
Full EOC	872790088086100
Beskrivning av lokal kod	8343304
Beställningsnummer	88086100


Materialnummer (12NC)	927989984031
Lokal kod	8343304
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500881311
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8727900880861

## Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40


# MASTER TL5 HO Eco

## Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 20=24W/840 UNP/40

