



# T5 standard

## F28T5/835 ALTO 40PK

Les lampes fluorescentes T5 de Philips dotées de la technologie ALTO® permettent d'effectuer des économies d'énergie supérieures et d'obtenir une toxicité réduite avec un profil fin.


### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G5
Caractéristiques	HE Alto® [High Efficiency Alto]
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	835 [CCT of 3500K]
Flux lumineux	2 900 lm
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	96 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation	27,9 W
Courant de la lampe (nom.)	0,170 A
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T5
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	28W/835 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40
Nom complet du produit	F28T5/835 ALTO 40PK
Code de commande	230854
Numéro de matériau (12 CN)	927990683522
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677230852
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	40
EAN/CUP – Boîte	50046677230857


# T5 standard

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
28W/835 Min Bipin T5 HE	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm
ALTO UNP/40					

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - 28W/835 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40

## Durée de vie




Life Expectancy Diagram - 28W/835 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40



Life Expectancy Diagram - 28W/835 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40

## T5 standard

### Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - 28W/835 Min Bipin T5 HE ALTO UNP/40

