



MASTER TL5 High Efficiency Eco



MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

Med denne svært effektive TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) sparer du utrolige mengder energi gjennom bare å skifte ut hver lyskilde individuelt. TL5 HE Eco-lyskilden gir svært godt vedlikehold av lumen og utmerket fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Warnings and safety

- Redusert energiforbruk oppnås bare med strømkontrollerte forkoblinger.
- Lampene fungerer utmerket med effektkontrollerte forkoblinger, men i det tilfellet kan lyseffekten være opptil 10 % høyere.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G5 [G5]	82	
Funksjoner	na [Not Applicable]	Drift og elektronikk	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Effektforbruk	25,4 W
Teknisk belysning		lyskildestrom (nom.)	0,170 A
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Kontroller og dimming	
Lysytelse	2 520 lm	Kan dimmes	Ja
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Mekanikk og innfatning	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,44	Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,403		
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	103 lm/W		

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	F
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	26 kWh
EPREL-registreringsnummer	423467

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40
Full EOC	872790082588600


Lokal kodebeskrivelse	3816670
Bestillingskode	82588600
Materialenr. (12NC)	927990983031
Lokal bestillingskode	3816670
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500880000
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8727900825886

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

