



MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40

Den ekstremt effektive TL5 lyskilder (rørdiameter 16 mm) giver nemt store energibesparelser. TL5 HE Eco lyskilden har fremragende bevarelse af lumen og god farvegengivelse. Applikationerne varierer fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er kun muligt at reducere energiforbruget ved brug af strømstyrede forkoblinger.
- Lyskilderne fungerer perfekt med strømstyrede forkoblinger, men lysudbyttet kan i givet fald være op til 10 % større.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	2.900 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	103 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	25,2 W

Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	28 kWh


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40
Full EOC	872790090818301
Ordrekode	90818301
Materialenr. (12NC)	927990983033

Målskitse



Fotometriske data





Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900908183
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8718291224709

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 1SL/40

