



MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40

Den ekstremt effektive TL5 lyskilder (rørdiameter 16 mm) giver nemt store energibesparelser. TL5 HE Eco lyskilden har fremragende bevarelse af lumen og god farvegengivelse. Applikationerne varierer fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er kun muligt at reducere energiforbruget ved brug af strømstyrede forkoblinger.
- Lyskilderne fungerer perfekt med strømstyrede forkoblinger, men lysudbyttet kan i givet fald være op til 10 % større.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	2.900 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	103 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	25,2 W


Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	28 kWh

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40
Full EOC	872790090820601
Beskrivelse af lokal kode	2051000675
Ordrekode	90820601
Materialenr. (12NC)	927990984033


Lokal ordrekode	2051000675
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900908206
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8718291224716

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40

