



MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40

Med denne svært effektive TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) sparer du utrolige mengder energi gjennom bare å skifte ut hver lyskilde individuelt. TL5 HE Eco-lyskilden gir svært godt vedlikehold av lumen og utmerket fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Warnings and safety

- Redusert energiforbruk oppnås bare med strømkontrollerte forkoblinger.
- Lampene fungerer utmerket med effektkontrollerte forkoblinger, men i det tilfellet kan lyseffekten være opptil 10 % høyere.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Funksjoner	na [Not Applicable]
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Lysytelse	2 900 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	103 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82


Drift og elektronikk	
Effektforbruk	25,2 W
lyskildestrøm (nom.)	0,170 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Energiforbruk kWh/1000 t	28 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40
Full EOC	872790090820601
Lokal kodebeskrivelse	3816687
Bestillingskode	90820601


Materialenr. (12NC)	927990984033
Lokal bestillingskode	3816687
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900908206
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8718291224716

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 1SL/40

