



MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 1SL/40

Med denne svært effektive TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) sparer du utrolige mengder energi gjennom bare å skifte ut hver lyskilde individuelt. TL5 HE Eco-lyskilden gir svært godt vedlikehold av lumen og utmerket fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Warnings and safety

- Redusert energiforbruk oppnås bare med strømkontrollerte forkoblinger.
- Lampene fungerer utmerket med effektkontrollerte forkoblinger, men i det tilfellet kan lyseffekten være opptil 10 % høyere.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Funksjoner	na [Not Applicable]
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	3 650 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	103 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82


Drift og elektronikk	
Effektforbruk	31,7 W
lyskildestrøm (nom.)	0,170 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Energiforbruk kWh/1000 t	35 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 1SL/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 1SL/40
Full EOC	872790090824401
Lokal kodebeskrivelse	3816689
Bestillingskode	90824401


Materialenr. (12NC)	927991183033
Lokal bestillingskode	3816689
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900908244
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8718291224730

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 1SL/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 1SL/40


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 1SL/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 1SL/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/830 1SL/40

