



MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης Eco



MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40

Αυτός ο εξαιρετικά αποδοτικός λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με απλή αντικατάσταση λαμπτήρα με λαμπτήρα. Ο λαμπτήρας TL5 HE Eco προσφέρει εξαιρετική διατήρηση της φωτεινής ροής και απόδοση χρωμάτων. Οι εφαρμογές του περιλαμβάνουν από γραφεία και βιομηχανία, έως σχολεία και χώρους λιανικής πώλησης.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας επιτυγχάνεται μόνο με όργανα λειτουργίας ελεγχόμενα από ρεύμα.
- Οι λαμπτήρες λειτουργούν άψογα με όργανα λειτουργίας ελεγχόμενα από την ισχύ, αλλά σε αυτή την περίπτωση η φωτεινή ροή μπορεί να είναι έως 10% υψηλότερη.
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5 [G5]
Χαρακτηριστικά	na [Not Applicable]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	3.150 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα Χ (ονομ.)	0,38
Συντεταγμένη χρωματικότητα Υ (ονομ.)	0,38

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	103 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	31,7 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,170 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης Eco

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Σχήμα λαμπτήρα	T5 [16 mm (T5)]
----------------	-----------------

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,2 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	32 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423471

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40


Full EOC	872790082593000
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL5-32/840ECOHE
Κωδικός παραγγελίας	82593000
Αρ. υλικού (12NC)	927991184031
Τοπικός κωδικός	TL5-32/840ECOHE
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500880031
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	40
EAN/UPC - Κιβώπο	8727900825930

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40


MASTER TL5 Βέλτιστης Απόδοσης Eco

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 UNP/40

