



MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40

Questa lampada TL5 estremamente efficiente (diametro tubo 16 mm) consente di risparmiare una quantità significativa di energia tramite la semplice sostituzione lampada con lampada. La lampada TL5 HE Eco offre eccellenti mantenimento dei lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Warnings and safety

- La riduzione del consumo energetico si ottiene solo con l'alimentatore controllato in corrente.
- Le lampade funzionano perfettamente con gli alimentatori controllati in potenza, ma in questo caso l'emissione luminosa può essere fino al 10% più elevata.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Caratteristiche	na [Not Applicable]
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	3.650 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	103 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82


Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	31,7 W
Corrente lampada (Nom)	0,170 A
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Consumo energetico kWh/1000 h	35 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40
Full EOC	872790090826801
Codice d'ordine	90826801
Codice materiale (12NC)	927991184033


Codice locale	TL53284HESLECO
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900908268
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8718291224747

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 32=35W/840 1SL/40

