



MASTER TL5 HO Eco

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

Ta niezwykle wydajna świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) pozwala oszczędzać energię przez samo zastąpienie nią tradycyjnych źródeł światła. Lampa TL5 HO Eco została zoptymalizowana dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego. Oferuje doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Mniejsze zużycie energii można osiągnąć jedynie przy osprzęcie z kontrolą przepływającego prądu.
- Lampy doskonale współpracują również z osprzętem z kontrolą mocy, jednak w takim przypadku strumień świetlny może być do 10% mocniejszy.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Cechy	na [Not Applicable]
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	5 000 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	93 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	85
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	48 W


Lamp Current (Nom)	0,460 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	54 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

MASTER TL5 HO Eco

Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40
Full EOC	872790082590900
Kod zamówienia	82590900
Materiał Nr (12NC)	927991283031
Numerator - Quantity Per Pack	1


EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500880048
Numerator - Packs per outer box	40
EAN/UPC – Opakowanie	8727900825909

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

MASTER TL5 HO Eco

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/830 UNP/40

