



MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40

Med denne svært effektive TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) sparer du utrolige mengder energi gjennom bare å skifte ut hver lyskilde individuelt. Den svært effektive TL5 HO Eco-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Warnings and safety

- Redusert energiforbruk oppnås bare med strømkontrollerte forkoblinger.
- Lampene fungerer utmerket med effektkontrollerte forkoblinger, men i det tilfellet kan lyseffekten være opptil 10 % høyere.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Sokkelbase	G5 [G5]	Effektforbruk	48 W
Funksjoner	na [Not Applicable]	lyskildestrom (nom.)	0,460 A
Teknisk belysning		Kontroller og dimming	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	Kan dimmes	Ja
Lysytelse	5 000 lm	Mekanikk og innfatning	
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Korrelet fargetemperatur (nom)	4000 K	Godkjenning og bruksområde	
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	93 lm/W	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	85		

MASTER TL5 High Output Eco

Energiforbruk kWh/1000 t	54 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40
Full EOC	872790090834301
Lokal kodebeskrivelse	3816699
Bestillingskode	90834301


Materialenr. (12NC)	927991284033
Lokal bestillingskode	3816699
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900908343
SAP-teller – pakker per utvendige	40
EAN/UPC – boks	8718291224778

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40


MASTER TL5 High Output Eco

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/840 1SL/40

