



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20

Zářivky TL5 High Output (průměr trubice 16 mm) nabízejí vynikající podání barev (CRI > 90). To znamená, že barvy jsou podány přirozeným způsobem, působí sytěji, výrazněji a s větší hloubkou, jako za denního světla. Mezi oblasti použití patří místa, kde je věrné podání barev velmi důležité, například polygrafický průmysl, knihovny, muzea, nemocnice a obchody (klenotnictví, květinářství, oblečení, textil, kůže, koberce).

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	G5 [G5]	91	
Světelné technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	940 [CCT of 4000K]	Spotřeba energie	49,2 W
Světelný tok	4 200 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,255 A
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Řízení a stmívání	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	380	Stmívatelné	Ano
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	380	Mechanické a materiály	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76 lm/W	Certifikace a použití	
		Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Spotřeba energie kWh/1000 h	54 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20
Celý název výrobku	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20
Full EOC	871150086897800

Objednací kód	86897800
Číslo materiálu (12NC)	927991594024
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500868978
Číslování SAP – balení v krabici	20
Pouzdro – EAN/UPC	8727900895209

Rozměrové výkresy





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

