



MASTER TL5 HO De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20

MASTER TL5 De Luxe mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine exzellente Farbwiedergabe. Farben werden in ihrer natürlichen Schönheit präsentiert, sie erscheinen satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Anwendungsgebiete sind die Druckindustrie, Büchereien, Museen, Krankenhäuser und Shops (Juwelier, Blumen, Bekleidung, Stoffe, Leder, Teppiche), wo sehr gute Farbwiedergabe entscheidend ist.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	G5 [G5]	Energieverbrauch	49,2 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0,255 A
Farbcode	940 [CCT of 4000K]	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	4.200 lm	Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	380	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Farbkoordinate Y (nom.)	380	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	76 lm/W		
Farbwiedergabeindex (CRI)	91		

MASTER TL5 HO De Luxe

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	54 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20
Gesamt-Produktcode	871150086897800
Bestellcode	86897800
Material-Nr. (12NC)	927991594024


Lokaler Bestellcode	TL549940
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500868978
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8727900895209

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20


MASTER TL5 HO De Luxe

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

