



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20

Cette lampe TL5 HO à flux renforcé (diamètre de tube de 16 mm) offre un excellent rendu des couleurs (CRI > 90). Cela signifie que les couleurs présentent un aspect naturel, qui les fait paraître riches, profondes et plus belles, comme elles le seraient sous la lumière naturelle. Les applications sont les lieux où le rendu des couleurs est fondamental, comme par exemple dans le secteur de l'imprimerie, les bibliothèques, les musées, les hôpitaux et les magasins (bijoux, fleurs, vêtements, tissus, cuir, tapis).

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	940 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	4.200 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	380
Coordonnée chromatique Y	380
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	76 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	91


Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	49,2 W
Courant lampe (nom.)	0,255 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	54 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20
Nom de produit complet	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20
Code EOC	871150086897800
Code de commande	86897800
Code 12NC	927991594024


Code de commande local	TL49W940
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500868978
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900895209

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

