



# MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

## MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20

Deze TL5 HO-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een uitstekende kleurweergave (CRI > 90). Dit betekent dat kleuren op een natuurlijke manier worden weergegeven, waardoor ze rijk, diep en sterk overkomen zoals ze in daglicht doen. De toepassingen zijn plaatsen waar de kleurweergave belangrijk is, bijv. drukkerijen, bibliotheken, musea, ziekenhuizen en winkels (juwelen, bloemen, kleding, textiel, leder, vloerbedekking).

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens


Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	G5 [G5]	Energieverbruik	49,2 W
		Lampstroom (nom.)	0,255 A
Gegevens lichttechniek		Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleurcode	940 [CCT of 4000K]	Dimbaar	Ja
Lichtstroom	4.200 lm		
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	380	Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	380		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Keurmerken en classificaties	
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76 lm/W	Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Kleurweergave-index (CRI)	91	Energieverbruik kWh/1.000 uur	54 kWh

# MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL/20
Full EOC	871150086897800
Bestelcode	86897800
Materiaalnr. (12NC)	927991594024
Lokale code	TL549W940


Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500868978
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8727900895209

## Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940 1SL20

# MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

## Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/940  
1SL20

