



# MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής De Luxe 90



## MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL/20

Αυτός ο λαμπτήρας υψηλής φωτεινής ροής TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει εξαιρετική απόδοση χρωμάτων (CRI > 90). Αυτό σημαίνει ότι τα χρώματα παρουσιάζονται με φυσικό τρόπο, πλούσια, βαθιά και τονισμένα όπως στο φως της ημέρας. Έχει εφαρμογή σε σημεία όπου η απόδοση χρωμάτων είναι σημαντική, π.χ. στον κλάδο των εκτυπώσεων, σε βιβλιοθήκες, μουσεία, νοσοκομεία και καταστήματα (κοσμηματοπωλεία, ανθοπωλεία, καταστήματα ρούχων, υφασμάτων, δερμάτων, χαλιών).

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	
Βάση-κάλυμμα	G5 [G5]	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	5200 K
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	76 lm/W
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	92
Κωδικός χρώματος	950 [CCT of 5000K]	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Φωτεινή ροή	3.800 lm	Κατανάλωση ενέργειας	49,8 W
Ανάθεση χρωμάτων	Φως ημέρας	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,255 A
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,34		
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,351		

# MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής De Luxe 90

## Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Ναι

## Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Σχήμα λαμπτήρα T5 [16 mm (T5)]

## Έγκριση και Εφαρμογή

Κλάση ενεργειακής απόδοσης G

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 1,2 mg

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 50 kWh


Αρ. εγγραφής EPREL 423474

## Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952  
1SL20


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL/20
Full EOC	871150089062700
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL5-49/950HO
Κωδικός παραγγελίας	89062700
Αρ. υλικού (12NC)	927991595024
Τοπικός κωδικός	TL5-49/950HO
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500890627
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	20
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900895216

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



## Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

# MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής De Luxe 90

## Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

