

MASTER TL5 HO 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL/20

Cette lampe TL5 HO à flux renforcé (diamètre de tube de 16 mm) offre un excellent rendu des couleurs (CRI $\geq$ 90). Cela signifie que les couleurs présentent un aspect naturel, qui les fait paraître riches, profondes et plus belles, comme elles le seraient sous la lumière naturelle. Les applications sont les lieux où le rendu des couleurs est fondamental, comme par exemple dans le secteur de l'imprimerie, les bibliothèques, les musées, les hôpitaux et les magasins (bijoux, fleurs, vêtements, tissus, cuir, tapis).

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G5 [G5]
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	950 [CCT of 5000K]
Flux lumineux	3.800 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle
Coordonnée chromatique X	0,34
Coordonnée chromatique Y	0,351
Température de couleur corrélée (nom.)	5200 K
Efficacité lumineuse (nominale)	76 lm/W


Indice de rendu de couleur (IRC)	92
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	49,8 W
Courant lampe (nom.)	0,255 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	50 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423474
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20
Nom de produit complet	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL/20
Code EOC	871150089062700


Code de commande	89062700
Code 12NC	927991595024
Code de commande local	TL549W950
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500890627
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900895216

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

