



MASTER TL5 HO De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20

MASTER TL5 De Luxe mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine exzellente Farbwiedergabe. Farben werden in ihrer natürlichen Schönheit präsentiert, sie erscheinen satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Anwendungsgebiete sind die Druckindustrie, Büchereien, Museen, Krankenhäuser und Shops (Juwelier, Blumen, Bekleidung, Stoffe, Leder, Teppiche), wo sehr gute Farbwiedergabe entscheidend ist.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)		92
Sockel	G5 [G5]			
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere			
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik		
Farbcode	965 [CCT of 6500K]	Energieverbrauch	49,8 W	
Lichtstrom	3.800 lm	Lampenstrom (Nom)	0,255 A	
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Lichtregelung und Dimmen		
Farbkoordinate X (Nom)	0,313	Dimmbar	Ja	
Farbkoordinate Y (nom.)	0,337	Mechanik und Gehäuse		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]	
Nennlichtausbeute (nom.)	76 lm/W			

MASTER TL5 HO De Luxe

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	50 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423475
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20
Gesamt-Produktcode	871150086972200


Bestellcode	86972200
Material-Nr. (12NC)	927991596524
Lokaler Bestellcode	TL549965
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500869722
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8727900895223

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

MASTER TL5 HO De Luxe

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

