



MASTER TL5 HO 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20

Această lampă TL5 High Output (diametru tub 16 mm) oferă o redare excelentă a culorii (CRI >90). Aceasta înseamnă o prezentare a culorilor într-un mod natural, ceea ce le face să apară bogate, profunde și amplificate, așa cum apar în lumina naturală. Zonele de aplicație sunt locurile în care redarea culorilor este esențială, de exemplu, industria poligrafică, biblioteci, muzee, spitale și magazine (bijuterie, flori, îmbrăcăminte, textile, piele, covoare).

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale		Funcționare și sistem electric	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]	Consum de curent	49,8 W
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Curent lampă (nom.)	0,255 A
Date tehnice lumină		Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cod culoare	965 [CCT of 6500K]	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Flux luminos	3.800 lm	Sistem mecanic și carcasă	
Denumirea culorii	Lumină naturală rece	Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
Coordonată cromatică X (nom.)	0,313	Aprobare și aplicație	
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,337	Clasă de eficiență energetică	G
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
Randament luminos (nominal) (nom.)	76 lm/W	Consum de energie kWh/1000 h	50 kWh
Indice de redare a culorilor (IRC)	92		

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Număr de înregistrare EPREL	423475
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20
Full EOC	871150086972200
Cod de comandă	86972200


Număr material (12NC)	927991596524
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500869722
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
EAN/UPC – Cutie	8727900895223

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

