

MASTER TL5 HO 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20

Bu TL5 Yüksek Çıkışlı lamba (tüp çapı 16 mm) mükemmel renksel geriverime sahiptir (CRI > 90). Diğer bir deyişle, renkler doğal şekilde yansıtılarak, gün ışığında olduğu gibi zengin, derin ve doygun görünmeleri sağlanır. Uygulama alanları, renksel geriverimin çok önemli olduğu yerlerdir. Yayıncılık sektörü, kütüphaneler, müzeler, hastaneler ve mağazalar (kuyumcular, çiçekçiler, giyim, tekstil, deri, halı mağazaları) örnek olarak verilebilir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Çalıştırma ve Elektrik	
Kapak Tabanı	G5 [G5]	Güç Tüketimi	49,8 W
Akış ölçüm referansı	Sphere	Lamba Akımı (Nom)	0,255 A
Işık Teknik Ayrıntıları		Kontroller ve Dim Etme	
Renk Kodu	965 [CCT of 6500K]	Dim Edilebilir	Evet
Işık Akısı	3.800 lm	Mekanik ve Muhafaza	
Renk Kodlaması	Soğuk Gün Işığı	Lamba Biçimi	T5 [16 mm (T5)]
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,313	Onay ve Uygulama	
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,337	Enerji Verimliliği Sınıfı	G
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,2 mg
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	76 lm/W	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	50 kWh
Renk oluşturma dizini (CRI)	92		

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

EPREL Kayıt Numarası	423475
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20
Tam ürün adı	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL/20
Tam ürün kodu	871150086972200


Sipariş kodu	86972200
Malzeme No. (12NC)	927991596524
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500869722
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	20
EAN/UPC - Kutu	8727900895223

Boyutlu çizim



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20

