



MASTER TL5 HO TOP

MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20

Świetlówka TL5 HO (o średnicy bańki 16 mm) emituje strumień świetlny o wartości niezależnej od wahań temperatury. Dzięki temu idealnie nadaje się do pracy w ciepłych miejscach. Lampy TL5 HO TOP można używać w takich samych systemach jak lampy MASTER TL5 HO. Przewidziana do stosowania w nieklimatyzowanych magazynach, jako źródło równomiernego oświetlenia ścian itd.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Nie zaleca się stosowania do oświetlenia awaryjnego z powodu wolniejszego rozpalania lamp niż w przypadku lamp TL5 niezawierających amalgamatu
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Cechy	na [Not Applicable]
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	4 900 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	95 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	85
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	49,2 W


Lamp Current (Nom)	0,255 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,2 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	54 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20
Pełna nazwa produktu	MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20

MASTER TL5 HO TOP

Full EOC	871150026687305
Kod zamówienia	26687305
Materiał Nr (12NC)	927991684041
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500266873


Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC - Opakowanie	8711500266880

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20

Okres eksploatacji




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20

MASTER TL5 HO TOP

Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO TOP 49W/840 1SL/20

