



MASTER TL5 High Output Eco



MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40

Den ekstremt effektive TL5-lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver nemt store energibesparelser. TL5 HO Eco lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Applikationerne varierer fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er kun muligt at reducere energiforbruget ved brug af strømstyrede forkoblinger.
- Lyskilderne fungerer perfekt med strømstyrede forkoblinger, men lysudbyttet kan i givet fald være op til 10 % større.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

| Generelle oplysninger | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fod | G5 [G5] |
| Egenskaber | na [Not Applicable] |
| Lysstrømsmålingsreference | Sphere |
| Lysteknisk | |
| Farvekode | 840 [CCT of 4000K] |
| Lysstrøm | 4.225 lm |
| Farvetegnelse | Kold hvid (CW) |
| Kromaticitetskoordinat X (nom.) | 0,38 |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom.) | 0,38 |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000 K |
| Lyseffekt (nominel) (nom.) | 92 lm/W |


| Farvegengivelsesindeks (CRI) | 80 |
|----------------------------------|-----------------|
| Drift og el | |
| Strømforbrug | 45,4 W |
| Lyskildens strømstyrke (nom.) | 0,260 A |
| Lysstyringssystemer og dæmpning | |
| Dæmpbar | Ja |
| Mekanik og armaturhus | |
| Lyskildeform | T5 [16 mm (T5)] |
| Godkendelse og anvendelsesområde | |
| Energieffektivitetsklasse | F |

MASTER TL5 High Output Eco

| | |
|---------------------------------|--|
| Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) | 1,2 mg |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 46 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 423477 |
| Produktdata | |
| Ordreproduktnavn | MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40 |
| Det fulde produktnavn | MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40 |
| Full EOC | 872790082595400 |


| | |
|--|---------------|
| Ordrekode | 82595400 |
| Materialenr. (12NC) | 927991784031 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Æske | 8711500880079 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 40 |
| EAN/UPC – kasse | 8727900825954 |

Målskitse



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40 | 17 mm | 1.449,0 mm | 1.456,1 mm | 1.453,7 mm | 1.463,2 mm |



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40


MASTER TL5 High Output Eco

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 UNP/40

