



# MASTER TL5 High Output Eco

## MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40

Den ekstremt effektive TL5-lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver nemt store energibesparelser. TL5 HO Eco lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Applikationerne varierer fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er kun muligt at reducere energiforbruget ved brug af strømstyrede forkoblinger.
- Lyskilderne fungerer perfekt med strømstyrede forkoblinger, men lysudbyttet kan i givet fald være op til 10 % større.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	4.900 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	92 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	44,6 W


Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,260 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	50 kWh

# MASTER TL5 High Output Eco

Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40
Full EOC	872790090840401
Beskrivelse af lokal kode	2051000769
Ordrekode	90840401
Materialenr. (12NC)	927991784033


Lokal ordrekode	2051000769
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900908404
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8718291224808

## Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40


# MASTER TL5 High Output Eco

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/840 1SL/40

