



# MASTER TL5 HO De Luxe

## MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL/20

MASTER TL5 De Luxe mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine exzellente Farbwiedergabe. Farben werden in ihrer natürlichen Schönheit präsentiert, sie erscheinen satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Anwendungsgebiete sind die Druckindustrie, Büchereien, Museen, Krankenhäuser und Shops (Juwelier, Blumen, Bekleidung, Stoffe, Leder, Teppiche), wo sehr gute Farbwiedergabe entscheidend ist.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	G5 [G5]	Energieverbrauch	22.5 W
		Lampenstrom (Nom)	0.295 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	940 [CCT of 4000K]	Dimmbar	Ja
Lichtstrom	1'750 lm		
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	380	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Farbkoordinate Y (nom.)	380		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Genehmigung und Anwendung	
Nennlichtausbeute (nom.)	68 lm/W	Quecksilbergehalt (Nom)	1.2 mg
Farbwiedergabeindex (CRI)	91		

# MASTER TL5 HO De Luxe

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	25 kWh
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL/20
Gesamt-Produktcode	871150086895400
Bestellcode	86895400


Material-Nr. (12NC)	927992094024
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500868954
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8727900895230

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20	17 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20

# MASTER TL5 HO De Luxe

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940

1SL20

