



MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL/20

Denne TL5 High Output-lyskilden (tubediameter på 16 mm) har utmerket fargegjengivelse (CRI $\geq$ 90). Dette gjør at fargene blir gjengitt på en naturtro måte, og de virker dypere og varmere slik de gjør i dagslys. Den kan brukes på steder der fargegjengivelse er helt avgjørende, f.eks. i trykkeribransjen, på biblioteker, museer, sykehus og i butikker (smykker, blomster, klær, tekstiler, skinn, tepper).

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Teknisk belysning	
Fargekode	940 [CCT of 4000K]
Lysytelse	1750 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	380
Kromatisk koordinat Y (nom)	380
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	68 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	91
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	22,5 W


lyskildestrøm (nom.)	0,295 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	25 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20
Fullstendig produktnavn	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL/20

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Full EOC	871150086895400
Lokal kodebeskrivelse	3816769
Bestillingskode	86895400
Materialenr. (12NC)	927992094024
Lokal bestillingskode	3816769
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500868954
SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8727900895230

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940 1SL20

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/940
1SL20

