



MASTER TL5 High Output De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20

Denne TL5 High Output lyskilde (rørdiameter 16 mm) har en fremragende farvegengivelse (CRI > 90). Det betyder, at farver gengives naturligt, så de fremstår flotte og strålende som i dagslys. Velegnet til steder, hvor farvegengivelse er afgørende, f.eks. i den grafiske industri eller på biblioteker, museer, hospitaler og i butikker, der handler med juveler, blomster, tøj, tekstiler, læder, tæpper mv.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Lysteknik	
Farvekode	950 [CCT of 5000K]
Lysstrøm	1.750 lm
Farvebetegnelse	Dagslys
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	346
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	359
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	68 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	92
Drift og el	
Strømforbrug	22,5 W


Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,295 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	25 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

MASTER TL5 High Output De Luxe


Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20
Full EOC	871150089064100
Beskrivelse af lokal kode	2051003656
Ordrekode	89064100
Materialenr. (12NC)	927992095024
Lokal ordrekode	2051003656

Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm




Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

MASTER TL5 High Output De Luxe

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950

1SL20

