



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20

Această lampă TL5 High Output (diametru tub 16 mm) oferă o redare excelentă a culorii (CRI >90). Aceasta înseamnă o prezentare a culorilor într-un mod natural, ceea ce le face să apară bogate, profunde și amplificate, așa cum apar în lumina naturală. Zonele de aplicație sunt locurile în care redarea culorilor este esențială, de exemplu, industria poligrafică, biblioteci, muzee, spitale și magazine (bijuterie, flori, îmbrăcăminte, textile, piele, covoare).

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale		Funcționare și sistem electric	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]	Consum de curent	22,5 W
		Curent lampă (nom.)	0,295 A
Date tehnice lumină		Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cod culoare	950 [CCT of 5000K]	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Flux luminos	1.750 lm		
Denumirea culorii	Lumină naturală		
Coordonată cromatică X (nom.)	346		
Coordonată cromatică Y (nom.)	359		
Temperatură de culoare corelată (nom.)	5200 K		
Randament luminos (nominal) (nom.)	68 lm/W		
Indice de redare a culorilor (IRC)	92		
		Sistem mecanic și carcasă	
		Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
		Aprobare și aplicație	
		Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,4 mg
		Consum de energie kWh/1000 h	25 kWh

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20
Full EOC	871150089064100
Cod de comandă	89064100
Număr material (12NC)	927992095024


Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500890641
Numărător SAP – Pachete per exterior	20
EAN/UPC – Cutie	8727900895247

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950

1SL20

